

SWEP D190


L'échangeur de chaleur à plaques brasées D190 de SWEP est un véritable échangeur double circuit polyvalent et très efficace. Il représente un choix naturel pour les applications biphasiques. L'avantage du D190 est sa capacité à garantir des performances élevées aussi bien à pleine charge qu'à charge partielle. Il est optimisé pour un fonctionnement avec des réfrigérants respectueux de l'environnement et offre d'excellentes performances dans des conditions extrêmes permettant ainsi à nos clients d'utiliser la totalité de l'enveloppe du compresseur. Son design de plaque innovant fait du D190 un échangeur de chaleur d'une efficacité exceptionnelle dans les applications alliant de faibles débits et une large gamme de pressions.



Spécifications de base


Nombre de plaques max. (NoP)	190
Débit volumétrique max.	47 m³/h (206.93 gpm)
Volume du canal	0.1654/0.1955 dm³ (0.0058/0.0069 ft³)
Matières	Plaques en acier inoxydable 316, plaques de recouvrement en acier inoxydable 304, brasage cuivre
Poids sans les connexions	6.19+(0.285*NoP) kg 13.64+(0.628*NoP) lb
Taille la taille des Particules (mm)	0,9

Les dimensions standard



#	MM	IN
A	525	20.67
B	202	7.95
C	228	8.98
D	136	5.35
F	10+2.11*(NoP)	0.39+0.08 *(NoP)
G	2	0.08
I	142	5.59
M	214	8.43
O	2	0.08
R	30	1.18
S	232	9.13
T	214	8.43
E_1	27	1.06
E_2	54	2.13


Connexions disponibles




Connexion filetée connexion Victaulic connexion à braser connexion conique à braser connexion à souder

*Pour obtenir d'autres informations, incluant les dimensions spécifiques et les différents types de raccords, veuillez contacter votre représentant SWEP.

PED pression / température



pression / température



Le concept d'un BPHE

L'échangeur thermique à plaques brasées (BPHE) est un ensemble de plaques de circulation ondulées avec un matériau de remplissage entre chaque plaque. Pendant le brasage sous vide, le matériau de remplissage forme un joint de brasage à chaque point de contact entre les plaques, créant ainsi une circulation complexe. Le BPHE permet de rapprocher des fluides de températures différentes, séparés par des plaques de circulation permettant de transférer la chaleur d'un milieu à un autre de manière très efficace. Le concept est semblable à d'autres technologies de plaques et calandre, mais sans les joints et les pièces de calandre.

Homologations par un tiers

Les BPHE de SWEP sont généralement homologués par les organismes d'homologation ci-dessous : Europe, Directive équipements sous pression (DESP) Amérique, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japon, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) SWEP détient également l'homologation d'un grand nombre d'autres organismes d'homologation. Pour les informations relatives à l'homologation d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant local SWEP. SWEP se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Logiciel de calcul SSP

Grâce au logiciel SSP (SWEP Software Package) de SWEP, vous pouvez réaliser vos calculs d'échange thermique avancés et choisir la solution de produit la mieux adaptée à votre application. Il est également facile de choisir les connexions et de générer les plans du produit complet. Si vous avez besoin de conseil, ou si vous souhaitez discuter des différentes solutions de produit, SWEP est à votre disposition pour vous offrir tout le service et le soutien dont vous avez besoin.

Limitation de responsabilité par rapport au matériel

Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies de bonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en ce qui concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pour leurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que les propriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.