


# BX8T

Model BX8T z oznaczeniem X to doskonały wybór do różnego rodzaju jednofazowych i dwufazowych instalacji wymiany ciepła w wielu gałęziach przemysłu. Zapewnia wydajną wymianę ciepła i może być stosowany przykładowo w układach chłodzenia kontenerów lub pompach ciepła. Płyty X z przodu i tyłu urządzenia umożliwiają skuteczną wymianę ciepła oraz zwiększają wytrzymałość konstrukcji. Zestaw płyt All-Active pozwala w pełni wykorzystać powierzchnię wymiany ciepła i zapewnia wysoką wydajność oraz stanowi o konkurencyjności produktu w przypadku wymagających zastosowań.




## Dane techniczne

Maksymalna ilość płytek (NoP)	60
Maksymalny przepływ	4 m <sup>3</sup> /h (17.61 gpm)
Objętość kanału	0.039/0.039 dm <sup>3</sup> (0.0014/0.0014 ft <sup>3</sup> )
Materiał	Płyty ze 316/316L stali nierdzewnej, Miedziane lutowanie
Waga bez połączenie	0.53+(0.075*NoP) kg 1.16+(0.165*NoP) lb
Maksymalny rozmiar cząstek (mm)	1

## Standardowe wymiary


#	MM	IN
A	315	12.4
B	73	2.87
C	278	10.94
D	40	1.57
F	2,00+(2,24*(NoP-2,00))	0.08+(0.09*(NoP-7.87))
G	7	0.28
[ProductMeasurementQ]	2	0.08
R	16	0.63
E_1	20	0.79
E_2	48	1.89

## Połączenia\*




\*Wymiary i informacje o innych typach połączeń można uzyskać u przedstawiciela handlowego SWEP.

## PED Ciśnienie/Temperatura



## UL Ciśnienie/Temperatura



## Koncepcja wymienników BPHE

Lutowany na twardo płytowy wymiennik ciepła (BPHE) składa się z szeregu płyt z pofalowanych arkuszy, tworzących kanaliki z materiałem wypełniającym między każdą parą płyt. Podczas twardego lutowania próżniowego materiał wypełnienia tworzy lutowane połączenie w każdym punkcie styku pomiędzy płytami, tworząc w ten sposób złożony układ kanalików. Wymiennik BPHE pozwala na przepływ mediów o różnej temperaturze w bardzo małej odległości, odseparowanych wyłącznie przez płyty kanałowe, co pozwala na bardzo wydajny transfer ciepła z jednego medium do innego. Koncepcja jest podobna do innych technologii wykorzystujących płyty i ramy, lecz nie występują uszczelki i części ram.

## Certyfikacja przez jednostki zewnętrzne

Wymienniki BPHE firmy SWEP mają ogólne atesty wymienionych poniżej organizacji certyfikujących: Europa, dyrektywa ciśnieniowa (PED) Ameryka, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japonia, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Ponadto SWEP może pochwalić się atestami bardzo wielu innych organizacji certyfikujących. Aby uzyskać informacje o atestach dotyczących wybranego produktu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy SWEP. Firma SWEP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

## Oprogramowanie obliczeniowe SSP

Wyjątkowe oprogramowanie SWEP Software Package (SSP) pozwala na samodzielne wykonywanie zaawansowanych obliczeń transferu ciepła i wybór rozwiązania i produktu, które najbardziej pasują do zastosowania. Łatwy jest także dobór połączeń i wygenerowanie rysunków kompletnego produktu. Aby uzyskać poradę lub omówić różne rozwiązania produktowe, SWEP oferuje wszelkie potrzebne usługi i wsparcie.

## Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.